

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940841 2000
GTIN	4062406070717
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	81 kg
Polohovanie rukoväti	stred
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina

Hĺbka v G	20
Úžitková výška	1845 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
ComfortClose	nie
Šírka v G	40
Výška	2000 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 2000	940511 2000
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125