

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940843 1250
GTIN	4062406070762
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	40
Hmotnosť	57 kg

Hĺbka v G	20
Úžitková výška	1095 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
ComfortClose	nie
Výška	1250 mm
Šírka	1000 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 1250	940501 1250
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300