

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940887 2000
GTIN	4062406071271
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Šírka	1500 mm

Polohovanie rukoväti	stred
Hmotnosť	130 kg
Šírka v G	60
Úžitková výška	1845 mm
Hĺbka	500 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Výška	2000 mm
Hĺbka v G	20
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 2000	940514 2000

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125