

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940885 1500
GTIN	4062406071196
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1500 mm
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	60
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa

ComfortClose	nie
Úžitková výška	1345 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	1500 mm
Hmotnosť	105 kg
Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	hore
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
	940651 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 200

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 300

940651 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 75

940651 75