

Garant GRIDLINE

Velkopriestorová základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941023 1000
GTIN	4062406071509
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
---	-----

Výška	1000 mm
ComfortClose	nie
Počet políc	1
Polohovanie rukoväti	hore
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	28
Úžitková výška	845 mm
Hĺbka	700 mm
Šírka v G	40
Hmotnosť	81 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozávažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100	942573 100
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozávažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75	942573 75

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150	942573 150
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125	942573 125
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300	942573 300
Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28	958480 28
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942530 40
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200	942573 200
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F