

Garant GRIDLINE

Velkopriestorová horná skrinka s Křídlové dveře s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941033 1000
GTIN	4062406071530
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G.

Montáž polic v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	28
-----------	----

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	81 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Počet políc	1
Šírka v G	40
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	1000 mm
Šírka	1000 mm
ComfortClose	nie
Úžitková výška	845 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozávažové skrine a skrine s krídlými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125	942573 125
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozávažové skrine a skrine s krídlými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150	942573 150
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozávažové skrine a skrine s krídlými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100	942573 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300	942573 300
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75	942573 75
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942530 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200	942573 200