

Garant GRIDLINE

Veľkopriestorová základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941065 1000
GTIN	4062406071608
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 28 G.

Montáž polic v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	2000 mm
Výška	1000 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka	700 mm

Úžitková výška	863 mm
Hmotnosť	160 kg
Šírka v G	80
Hĺbka v G	28
Polohovanie rukoväti	hore
Počet políc	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125	942583 125
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200	942583 200
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300	942583 300
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75	942583 75
	942583 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150

942583 150

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40

942530 40

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250

940515 1000/1250