

Prídavný policový regál, Hĺbka 500 mm, Výška / šírka police: 3000/1300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990506 3000/1300
GTIN	4004514217790
Trieda položky	96P

Popis**Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym **zaťažením polic** 150 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

Popis:**Montážne rozmery:**

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm

Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

Rozsah balenia:

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

Upozornenie:

- **Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.**

- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Počet políc	7
Počet profilových rámov	1
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1306 mm
Výška regálu	3000 mm
Montáž regálu	Prídavný regál
Polica Hĺbka	500 mm
Hĺbka regálu	500 mm
Polica Šírka	1300 mm
maximálne zaťaženie poľa	1600 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Regál s policami

Príslušenstvo

Police, pozinkované Šírka×hĺbka 1300X500	990580 1300X500
Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška × hĺbka 300X500	990581 300X500
Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška × hĺbka 400X500	990581 400X500
	990581 200X500

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 200X500

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 500X500

990581 500X500

Upínacia päťka

990852