

**Základný policový regál, Hĺbka 500 mm, Výška / šírka police: 2000/1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990504 2000/1000
GTIN	4004514202574
Trieda položky	96P

**Popis****Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym **zaťažením polic** 150 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

**Zaťaženie poľa:** pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážne rozmery:**

**Základný regál:** Menovitá dĺžka + 60 mm

**Prídavný regál:** Menovitá dĺžka + 6 mm

**Celková hĺbka rámu:** Menovitá hĺbka + 36 mm

**Použitie:**

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

**Rozsah balenia:**

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

**Upozornenie:**

- **Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.**

- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

Montáž regálu	Základný regál
Počet políc	5
Výška regálu	2000 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1060 mm
Počet profilových rámov	2
Polica Hĺbka	500 mm
Hĺbka regálu	500 mm
Polica Šírka	1000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1300 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Regál s policami

## Príslušenstvo

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška x hĺbka 200X500	990581 200X500
Police, pozinkované Šírka x hĺbka 1000X500	990580 1000X500
Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška x hĺbka 500X500	990581 500X500
	990581 400X500

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hĺbka 400X500

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hĺbka 300X500

990581 300X500

Upínacia pätká

990852