

Garant GRIDLINE

**Velkozátěžová skříň s Celoplechové posuvné dvířka, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942365 2000
GTIN	4062406072575
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 28 G.

**Zosilnené bočné steny** na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	200 kg
Hĺbka v G	28

Úžitková výška	1845 mm
Šírka v G	80
Hĺbka	700 mm
Výška	2000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Hmotnosť	312 kg
Polohovanie rukoväti	hore
Počet políc	10
Šírka	2000 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozátážová skriňa

## Príslušenstvo

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100	942583 100
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200	942583 200
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125	942583 125
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150	942583 150

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75	942583 75
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 2000	940515 2000
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300	942583 300
Veľkozátťažová polica Pre šírku skrín / oddielov v G 40	942610 40