

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Krídlové dvierka s priezorom, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942723 1000
GTIN	4062406072667
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 28 G. Vhodné zásuvky: 36 × 24 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

**Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka	700 mm
Šírka	1000 mm

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Šírka v G	40
Hmotnosť	70 kg
Výška	1000 mm
Úžitková výška	845 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka v G	28
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28	958480 28
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	942573 125
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1

Polica s nosníkmi 100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942530 40
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	942573 200
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	942573 100
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	942573 75
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	942573 150
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	942573 300
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s krídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250