

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové posuvné dvierka,  
Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942765 2000
GTIN	4062406072735
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 28 G. Vhodné zásuvky: 36 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

**Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	1863 mm
ComfortClose	nie

Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hĺbka v G	28
Polohovanie rukoväti	stred
Šírka v G	80
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	225 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka	2000 mm
Výška	2000 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 2000	940515 2000
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100	942583 100
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125	942583 125
	942583 75

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75

Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40

942530 40

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300

942583 300

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150

942583 150

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200

942583 200