



## Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 4-kotnik 10-delna, Število nastavkov: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	639404 10
GTIN	4018754261642
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123;

**nasadni ključi** po DIN 3124.

Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

**Uporaba:**

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M27.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

**Obseg dobave:**

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 10 kosov, art. 643200

vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

**Napotek:**

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 639402

### Tehnični opis

Število delov	10
---------------	----

Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-19 mm
Dolžina	227 mm
Širina	131 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

## Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643200 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643200 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm	643200 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643200 12
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643200 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643200 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 17 mm	643200 17
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643200 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643200 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 19 mm	643200 19