

Garant**Vogalno delovno mesto za delovno postajo eLevel z 1 dviznim stebričkom, s temno sivo delovno ploščo Eluplan****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 920080 |
| GTIN | 4045197169068 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Vogalno delovno mesto z delovno ploščo debeline 40 mm z 1 dviznim stebričkom. Brezstopenjsko električno nastavljivo po višini. Le skupaj z 2 delovnima postajama eLevel. Krmiljenje je programirano za 5 dviznih enot.

Lakiranje:

Podnožje, mišje sivo RAL 7005, konfiguracija ni mogoča. Dvizni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča. Stranice in zadnja stena svetlo sive RAL 7035, prašnata barva, možnost konfiguracije.

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do: 700 - 1000 mm

Širina: 1100 mm

Dolžina delovne plošče: 1000 mm

Globina delovne plošče: 1000 mm

Debelina delovne plošče: 40 mm

Masa: 65 kg

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------|
| Debelina delovne plošče | 40 mm |
| Dolžina delovne plošče | 1000 mm |

| | |
|---|--|
| Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 700 - 1000 mm |
| Površina delovne plošče | Antistatična, zelo odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi |
| Širina | 1100 mm |
| Globina delovne plošče | 1000 mm |
| Material delovne plošče | ST leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan |
| Masa | 65 kg |
| Obloga delovne plošče | Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja) |
| Barva površine delovne plošče | temno siva |
| Serija | Delovna postaja |
| Konstruktivna izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Nastavljanje višine delovnega mesta | 700-1000 mm |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 100 kg |
| Izvedba nastavljanja višine | električno |
| Debelina plošče | 40 mm |
| Izravnavna višine | 25 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Kotno delovno mesto |