

**Garnitura izvijačev, Število orodij: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953201 11
GTIN	4062406093792
Razred artikla	91A

Opis**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953201: 1 kos
Garnitura ključev Torx® GARANT art. 625025, vel. 13: 1 kos
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik GARANT art. 627132 vel. 9: 1 kos
Izvijač GARANT art. 660030 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kos
Izvijač za profil Philips GARANT art. 667690 vel. 00; 0; 1; 2: po 1 kos
Sestava trde pene LD45, debelina: 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×24
Širina: 200 mm
Globina: 600 mm
Širina v G: 8
Globina v G: 24

Tehnični opis

Širina	200 mm
Širina v G	8
Globina	600 mm
Globina v G	24
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×24

Pribor

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Širina konice b 4 mm	660030 4
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Širina konice b 2 mm	660030 2
Garnitura ključev Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® Število izvijačev 13	625025 13
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953201	952001 953201
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Velikost križne zareze 0	667690 0
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Širina konice b 3,5 mm	660030 3,5
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z zadrževalno kroglico, kromirani Število izvijačev 9	627129 9
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Velikost križne zareze 1	667690 1
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Velikost križne zareze 00	667690 00
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Velikost križne zareze 2	667690 2
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Širina konice b 5,5 mm	660030 5,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene® Širina konice b 2,5 mm	660030 2,5