

Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 2000/2000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990725 2000/2000
GTIN	4004514200228
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S pozinkovanými policami MULTI^{plus} 250 z ocelového plechu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne **zaťaženie priečinka**: 400 kg. **Zaťaženie poľa**: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Základný regál: menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm

Hĺbka rámu celkovo: menovitá hĺbka + 36 mm

Výška nosníkov: 65 mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Krátke dodávateľské trasy vďaka obojstrannej použiteľnosti.

Upozornenie:

- **V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**

- Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500 – 990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.
- Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.
- Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	2000 mm
Polica Hĺbka	600 mm
Montáž zákazníkom	áno
Materiál úrovne skladovania	oceľový plech, pozinkovaný
Montáž regálu	Prídavný regál
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	2006 mm
Šírka	2006 mm
Polica Šírka	2000 mm
Počet úrovní skladovania	3
Hĺbka	637 mm
Hĺbka regálu	600 mm
Šírka regálu	2000 mm
Výška regálu	2000 mm
Zaťaženie priečinka	400 kg
maximálne zaťaženie poľa	1200 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	400 kg
Polica Hrúbka	40 mm
Výška nosníka	65 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 600 mm

Druh produktu

Regál s velkým rozpětím

Príslušenstvo

Úložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná Hĺbka 600

990795 600

Upínacia päťka

990852