

SONO  SWISS[®]**Ultrazvočna čistilna naprava PRESET, Prostornina: 6l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082923 6
GTIN	2050001962928
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Stacionarne naprave: PRESET – vlečeno plemenito jeklo, za shranjevanje ob pogosti uporabi.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblititi element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Tehnični opis

Širina naprave	205 mm
Širina čistilne kadi	150 mm
Dolžina čistilne kadi	298 mm

Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Zmogljivost segrevanja	400 W
Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Prostornina čistilne kadi	6 l
Masa	4,8 kg
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Višina naprave	270 mm
Višina čistilne kadi	150 mm
Dolžina naprave	355 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	600 W
Poraba moči	550 W
Nazivna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina košare	246 mm
Širina košare	106 mm
Nazivna vsebina	4,3 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924	6
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 10	10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 10	10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 2,5	2,5
	2,5

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina
polnjenja l/kg 2,5

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina
polnjenja l/kg 10

082934 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina
polnjenja l/kg 2,5

082934 2,5

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1

082931 1

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT5 Količina
polnjenja l/kg 10

082935 10

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK

082931 AK