

SONO  SWISS®**Ultrazvočna čistilna naprava PRESET, Prostornina: 18l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082923 18
GTIN	2050001963468
Razred artikla	04E

**Opis****Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Stacionarne naprave: PRESET – vlečeno plemenito jeklo, za shranjevanje ob pogosti uporabi.

**Uporaba:**

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti.

**Obseg dobave:**

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

**Napotek:**

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

**Tehnični opis**

Prostornina čistilne kadi	18 l
Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne

Višina naprave	320 mm
Višina čistilne kadi	200 mm
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Dolžina čistilne kadi	330 mm
Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Masa	8,7 kg
Dolžina naprave	386 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	800 W
Širina čistilne kadi	300 mm
Zmogljivost segrevanja	800 W
Širina naprave	355 mm
Nazivna napetost	230 V
Dolžina košare	267 mm
Poraba moči	1000 W
Širina košare	241 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna vsebina	12,9 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

## Pribor

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 10	082930 10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT5 Količina polnjenja l/kg 10	082935 10
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1	082931 1

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK	082931 AK
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 10	082934 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 2,5	082932 2,5