

## Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 621 mm, Výška / šírka police: 3048/2146mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990865 3048/2146 |
| GTIN             | 4004514224897    |
| Trieda položky   | 96P              |

### Popis

#### Prevedenie:

S drevotriekovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rasti. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie prierečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.

#### Popis:

Montážne rozmery: Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

#### Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

#### Upozornenie:

Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov. Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

### Technický opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Materiál úrovne skladovania                   | Drevotriesková doska    |
| Polica Hĺbka                                  | 621 mm                  |
| Šírka   | 2146 mm                 |
| Montáž zákazníkom                             | áno                     |
| Polica Šírka                                  | 2146 mm                 |
| Montáž regálu                                 | Základný regál          |
| Počet úrovní skladovania Drevotriesková doska | 4                       |
| Zaťaženie priečinka                           | 577 kg                  |
| Šírka priečinka = Montážny rozmer             | 2146 mm                 |
| Výška   | 3048 mm                 |
| Hĺbka   | 621 mm                  |
| Hĺbka regálu                                  | 621 mm                  |
| Šírka regálu                                  | 2146 mm                 |
| Výška regálu                                  | 3048 mm                 |
| Hrúbka platne                                 | 16 mm                   |
| Prestavenie výšky v mriežke                   | 38 mm                   |
| Prevedenie montáže                            | Nástrčný regál          |
| Voľba farieb                                  | RAL 5010, 2004          |
| Atribút Názov produktu                        | Hĺbka 621 mm            |
| Druh produktu                                 | Regál s veľkým rozpätím |