

**Mahr****Univerzalni merilnik Multimar, Merilno območje: 260-615mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428051 260-615
GTIN	4059192024918
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta cevna konstrukcija, brušena in trdo kromirana.** Dve nosilni roki za namestitev različnih merilnih nastavkov. Z obračanjem merilnih rok se lahko merilno območje poveča za 75 mm. Uporabno v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z vpenjalnim stebrom  $\varnothing$  8 h 6 mm (dobava brez naprave za prikaz).

- **Velika zanesljivost merjenja in natančnost ponovitve zaradi izjemno natančnega krogličnega vodila.**
- **Ročaji s toplotno zaščito**
- **Nastavljiva smer merilne sile za zunanje in notranje merjenje.**
- **Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo.**
- **Premičen nosilec merilne roke je uležajen brez trenja in zračnosti v zelo natančnem krogličnem vodilu.**
- **Trden, brušen in trdo kromiran steber.**
- **Preprosta montaža z naležnimi in montažnimi bloki.**

**Uporaba:**

- **Zunanje in notranje merjenje.**
- **Zunanji in notranji navoj.**
- **Centrirne meje.**
- **Ozki nastavki, zareze in utori.**
- **Zunanji in notranji stožec.**
- **Zunanje in notranje ozobljenje idr.**

**Napotek:**

Merilno območje do **2500 mm** s **CFK cevjo** lahke izvedbe po naročilu.

**Tehnični opis**

Merilno območje	260 - 615 mm
Območje uporabe za zunanje merjenje	230 - 585 mm
Območje uporabe za notranje merjenje	260 - 615 mm
Merilno območje	12 mm
Serijska	Multimar
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A3
Vrsta izdelka	Univerzalni merilnik

## Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

## Pribor

Nastavek za zunanje merjenje, ravni Ø 7,5 mm, 1 kos	428130
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip B	428141 B
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 100 mm	428101 100
Nastavek za zunanje merjenje, ravni, par	428160
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 25 mm	428101 25
Nastavek za zunanje merjenje, polcilindrični, par	428170
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip A	428141 A
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 70 mm	428101 70
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 35 mm	428101 35
Nastavek za notranje merjenje, sferični Ø 7,5 mm, 1 kos	428120
Nastavek za omejevanje globine na merilni ročici, par	428111