

Garant**Viacúčelový základný regál, Hĺbka 600 mm, Výška: 2500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990020 2500
GTIN	4045197518255
Trieda položky	911

Popis**Prevedenie:**

Veľmi stabilné štvorcové podpery 40 × 40 × 2 mm, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru. Podpery s plastovou pätkou. **Najmä nosné podlahy** zo silného ocelového plechu s bočnými plochami so zrezaním hrán dovnútra.

Zaťaženie poľa: maximálne zaťaženie poľa 1 375 – 5 500 kg pri vzdialenosti políc 600 mm.

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív atď. Rozmery sú zosúladené s bežne dostupnou kovovou a plastovou skladovacou nádobou – najlepšie využitie priestoru. Možnosť montáže ako samostatný, radový alebo dvojité regál. **Jednoduchá, rýchla a exaktná montáž bez skrutkových spojov**, police sa len zavesia a aretujú pomocou príslušných kužeľových kolíkov (č. 968420).

Povrchová úprava farby:

Stĺpiky podpier sú sýto čierne RAL 9005, police sú lakované **práškovou farbou v sivej farbe**.

Upozornenie:

- **Úložné boxy na montáž univerzálnych regálov nájdete v skupine 96.**
- **Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm	1375 - 5500 kg
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1058 mm
Zásuvná montáž	áno
Montáž regálu	Základný regál
Výška regálu	2500 mm
Počet stojanov na police	4
Montáž zákazníkom	áno
Polica Šírka svetlý rozmer	950 mm
Montážny rozmer Základný regál Výška	2504 mm
Počet políc	6
Polica Šírka	1000 mm
Polica Druh upevnenia	kuželové kolíky
Polica Hĺbka	600 mm
Hĺbka regálu	600 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov)	180 kg
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Atribút Názov produktu	Hĺbka 600 mm
Druh produktu	Regál s policami

Príslušenstvo

Polica jednotlivá so 4 nosníkmi a 4 klíny Hĺbka 600	990060 600
Regálová stojina s plastovou pätkou, kus Výška 2500	990050 2500
Súprava klinov a kuželových kolíkov pre univerzálny regál	968420