

**Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 32-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C). Manj trdno, preprosta demontaža, za vse kovine, brez oznak.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Minimalni odlomni moment	6 - 10 Nm
Oznaka proizvajalca	32-18

Za velikost navoja M do	M12
Temperatura skladiščenja	20 °C
Primerno za material	kovinski
Maksimalna velikost reže	0,1 mm
Oblika	tekoče
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Barva	vijolična
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Predhodno montirane vijačne zveze
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Lastnost	Preprečuje zajedanje
Količina polnjenja	50 ml
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Vnetišče	100 °C
Za colsko velikost navoja	3/4 col
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Trdnost po	15 - 20 min
Dinamična viskoznost	120 - 170 mPas
Demontaža	Z običajnim orodjem
Razred trdnosti	Manj trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

Pribor

083392 7063

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7063

Peristaltična ročna tlačilka z garnituro dozirnih igel Za velikost navoja 50 ml

083344 50

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7061

083391 7061