

**Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 55-03****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C). Srednje trdno, uporabno kot sredstvo za varovanje vijakov in sredstvo za tesnjenje navoja, do 200 °C tudi za pasivne materiale, brez oznak.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Za velikost navoja M do	M36
-------------------------	-----

Oznaka proizvajalca	55-03
Minimalni odlomni moment	18 - 23 Nm
Obstočnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Vnetišče	100 °C
Količina polnjenja	50 ml
Primerno za material	kovinski
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Barva	modra
Temperatura skladiščenja	20 °C
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Oljnate površine
Temperaturno območje uporabe	-55 - 200 °C
Oblika	tekoče
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Lastnost	Tiksotropnost
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Preprečuje zajedanje
Lastnost	Brez oznak
Funkcionalna trdnost po	1 - 3 h
Trdnost po	10 - 20 min
Dinamična viskoznost	900 - 1500 mPas
Demontaža	Z običajnim orodjem
Razred trdnosti	Srednje trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

Pribor

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7061

083391 7061

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7063

083392 7063

Peristaltična ročna tlačilka z garnituro dozirnih igel Za velikost navoja 50 ml

083344 50