

Garant**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967000 100
GTIN	4045197693884
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovnanie. Čeluste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeluste (pozri náhradné čeluste).**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá

Technický opis

Materiál	vysokopevná liatina (GG 25)
Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Hmotnosť	17 kg
Rozsah upnutia	145 mm
Šírka čeluste	100 mm

Druh produktu

Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hladké, štandardné
Šírka čeluste 100

967721 100

Pár náhradných čelustí ryhovaných Šírka čeluste 100

967040 100

Pár magnetických čelustí zveráka Polyuretán, hranol Šírka
čeluste 100

967729 100

Podložka pod zverák

967330

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250

967328 300X250

Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 100

967045 100

Jednotlivá otočná doska Šírka čeluste 100

967020 100

Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967000 vhodné
pre zverák veľk. 100

967500 100

Pár magnetických čelustí zveráka Polyuretán, ryhovaný
Šírka čeluste 100

967728 100

Pár magnetických čelustí zveráka Guma, hladké Šírka
čeluste 100

967727 100

Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami
Šírka čeluste 100

967711 100

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník/vláknitá vrstva,
hladká Šírka čeluste 100

967724 100

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, profilovaný Šírka
čeluste 100

967722 100

Pár magnetických čelustí zveráka Plst', hladké Šírka čeluste
100

967726 100

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hranol Šírka čeluste
100

967723 100