



## Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Camatril® 730, Veľkosť rukavíc: 10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094748 10
GTIN	4008198773009
Trieda položky	04Q

### Popis

#### Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.

**Camatril® 730.** Nitrilové rukavice s bavlneným velúrom a širokou škálou chemickej odolnosti. Dobrá teplotná odolnosť a zároveň vysoký pocit na dotyk. Absolútne bez silikónu a odolné voči laku. Schválené pre kontakt s potravinami.

#### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 %	240-480 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 %	60-120 min
Čas prenikania pri acetóne 99 %	<10 min
bez silikónov	áno
Čas prenikania pri metanole 99 %	10-30 min

Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 %	240-480 min
Čas prenikania pri etanole 95 %	60-120 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 %	240-480 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 %	>480 min
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 %	<10 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 %	60-120 min
Označenie výrobcu	Camatril 730
Veľkosť rukavíc	10
Hrúbka steny	0,4 mm
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 %	>480 min
Séria	Camatril®
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Kategória ochrany	kategória III
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Trieda ochrany	Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
EN 374	Typ A (AJKLOT)
Odolnosť voči chemikáliám	AJKLOT
EN 388	3001X
Materiál	Nitril
Podkladový materiál	Nitril
AQL	0,65
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	310 mm
Hrúbka	0,4 mm

Farba	zelená
Použitie	viacrazové
Norma/vyhláška	EN 374
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred chemikáliami