

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G s kolesi za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina ohišja: 400mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927430 400 |
| GTIN | 4062406109714 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G s kolesi, za individualno opremljanje s predali, s stabilno jekleno konstrukcijo. Odlagalna polica iz umetne mase ABS in dvokomponentni ročaji za potiskanje Haptoprene®. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Ohišje je dovoljeno opremiti samo s predali art. 927505!

Ne postavljajte pod delovna mesta z električnim nastavljanjem višine art. 920301–920316.

Tehnični opis

| | |
|--|----|
| s povišanim robom | da |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |

| | |
|--|--|
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 |
| Tekalna površina ne pušča sledi | da |
| Širina | 400 mm |
| Višina | 600 mm |
| ComfortClose | ne |
| Ø koles | 125 mm |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 |
| Masa | 20,9 kg |
| Število predalov | 0 |
| Maksimalna nosilnost | 600 kg |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 325 mm |
| Število vrat | 0 |
| Uporabna višina | 325 mm |
| Globina | 650 mm |
| Izvedba | na kolesih |
| Izvedba | za individualno opremljanje |
| Uporabna višina za predale | 325 mm |
| Ohišje zgoraj odprto | ne |
| Število izvlečljivih polic | 0 |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 12x20G |
| Vrsta izdelka | Delavniški predalnik na kolesih |

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21