



## Sortiment nástrčných klúčov Zyklop-Speed 1/4-palcová s pridržiavacou funkciou, Počet dielov: 42



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630297 42
GTIN	4013288190994
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Neuveriteľne kompaktné usporiadanie súpravy pre množstvo nástrojov na malom priestore. Pocit úplne novej súpravy rační vďaka jedinečným textilným boxom s veľmi vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. S možnosťou postaviť do zvislej polohy pre prehľadné skladovanie na policiach v dielni. Dodatočná povrchová ochrana vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre zjednodušenú mobilitu. S vyhľadávačom nástrojov „Take it Easy“: farebné označenie podľa veľkosti.

42-dielna súprava rační v odolnom textilnom boxe. Voľne otočná hlava račne s 5 definovanými fixáciami. Nástrčné klúče Torx®, Hex-Plus a s vonkajším šesťhranom s pridržiavacou funkciou pre skrutky a matice.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

Násadce skrutkovačov pre Phillips: 3 ks veľ. 1; 2; 3

Zástrčné hlavice Pozidriv: 3 ks veľ. 1; 2; 3

Zástrčné hlavice s drážkou: 2 ks veľ. 0,8x5,5; 1,2x6,5 mm

Zástrčné hlavice na vnútorné Torx®: 9 ks veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Predĺženie Wobble: 1 ks veľ. 56 mm

Predĺženie „flexible-lock“: 1 ks veľ. 150 mm  
Račna Zyklop Speed: 1 ks č. 632390  
Nástroj na odstraňovanie matíc: 1 ks veľ. 14 mm  
Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

## Technický opis

Počet dielov	42
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	2-8 mm
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-14 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Označenie výrobcu	8100 SA All-In
Balenie	Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
Druh produktu	Nástrčný kľúč