

**Garant****Nosilni steber, Višina: 481 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928010 481
GTIN	4062406112233
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se montaža izvede brez kotne ojačitve. Zareze za obešanje v rastru 50 mm na prednji strani ter puše z navojem na prednji in notranji strani za namestitev nadaljnjih modulov, kot so luknjasta stena, odlagalna polica itd. Nosilni steber s stranskimi odprtinami za napeljavo kabla. Dobava v parih.

**Primerno za:**

Luknjaste stene 1 × art. 928070 oz. art. 928071.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Če uporabljate medijske letve, skupaj naročite tudi medijski modul art. 928460 vel. CUT/OUT. Vpenjanje konzol za nosilne roke in prečnih ojačitev ni mogoče.

**Tehnični opis**

maksimalno opremljanje z luknjasto steno	1 × art. 928070 oz. art. 928071
Višina	481 mm

Masa	3 kg
Širina	40 mm
Maksimalna nosilnost	50 kg
Globina	100 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni steber

## Pribor

Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/13	928235 2000/13
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 1000	928111 1000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 500	928070 500
Energetska letevez 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1000	928442 1000
Prozorna ploščica Primerno za tip 1000	928090 1000
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1500	928206 1500
Prozorna ploščica Primerno za tip 2000	928090 2000
Multifix Primerno za tip 2000	928201 2000
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 1000	928441 1000
Energetska letevsa 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1500	928443 1500
Multifix Primerno za tip 1500	928201 1500
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 2000	928206 2000

Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 2000	928145 2000
Multifix z magnetno sponko Easyfix Primerno za tip 1000	928206 1000
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 1500	928131 1500
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AB1	928230 1500/AB1
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 2000	928443 2000
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1500	928130 1500
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AA1	928230 2000/AA1
Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 2000	928111 2000
Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 1000	928140 1000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DK250V/2	928460 DK250V/2
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/9	928235 1000/9
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/ izklop Primerno za tip 1000	928444 1000
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/9	928235 1500/9
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula FR250V/2	928460 FR250V/2
Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik Število zglobov 2	928275 2
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1500	928145 1500
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CH250/ ONOF	928460 CH250/ONOF
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 2000/AB1	928230 2000/AB1
Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1000	928211 1000
Energetska letevs 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 1500	928442 1500
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 2000/19	928235 2000/19
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1000	928070 1000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula ON/OFF	928460 ON/OFF
Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/ izklop Primerno za tip 2000	928444 2000
	928270 1

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 1

Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom Število zglobov 2

928270 2

Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1000/6

928235 1000/6

Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 2000

928071 2000

Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 1500

928441 1500

Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula FR250/ONOF

928460 FR250/ONOF

Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 2000

928130 2000

Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 2000

928070 2000

Energetska letevez 2 vtičnicama 250 V Primerno za tip 2000

928442 2000

Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 2

928170 2

Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 1500

928071 1500

Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AA1

928230 1000/AA1

Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V in stikalom za vklop/izklop Primerno za tip 1500

928444 1500

Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 1000

928131 1000

Energetska letevs 4 vtičnicami 250 V Primerno za tip 1000

928443 1000

Loknjasta stena s ščetkasto letvijo Primerno za tip 1500

928111 1500

Vrtljiva roka iz jeklene pločevine Število zglobov 1

928170 1

Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1500

928211 1500

Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1500/AA1

928230 1500/AA1

Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AB1

928230 1000/AB1

Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 1500

928140 1500

Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 2000

928211 2000

Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CUT/OUT

928460 CUT/OUT

Odlagalna polica z razsvetljavo Primerno za tip 2000	928140 2000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula DE250V/2	928460 DE250V/2
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1500	928070 1500
Energetska letevza individualno opremljanje Primerno za tip 2000	928441 2000
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 300 mm Primerno za tip 2000	928131 2000
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula CH250V/2	928460 CH250V/2
Odlagalna polica iz jeklene pločevineglobina 200 mm Primerno za tip 1000	928130 1000
Prozorna ploščica Primerno za tip 1500	928090 1500
Medijski modul za nosilne stebre Vrsta modula OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Škatla Multifix Dolžina mm/število škatel 1500/14	928235 1500/14
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1000	928145 1000
Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 1000	928071 1000
Stranska LED svetilna enota Poraba moči 15 W	928620 15