

Garant**Vozík na materiál, Výška: 1300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918590 1300
GTIN	4062406057244
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rám a konštrukcia zo štvorcovej ocelevej rúrky s dnom z oceleového plechu. Drážky v ráme na uchytenie polic na prednej a zadnej strane (raster 50 mm), multifunkčné lišty atď. veľkosti 1 000 mm. **Závitové puzdrá** na vnútornej strane rámu na montáž perforovaného plechu. 4 otočné kolieska (2 so zaistovačom, Ø **125 mm**) s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách, veľká posuvná rukoväť s opláštením Haptoprene® poskytujú bezpečnú manipuláciu.

Použitie:

Možné vybavenie odkladacími policami, lištami na boxy, držiakmi na výkresy, lištami Multifix, traverzami a dierovanými stenami veľkosti 1000.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Úžitková výška	970 mm
Ø kolesa	125 mm

Šírka	1100 mm
Hmotnosť	32 kg
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Výška	1300 mm
Hĺbka	700 mm
Materiál Kolieska	bezstopové polyuretánové behúne
Závesná mriežka	50 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Maximálna nosnosť	200 kg
Šírka bez rukoväti	1000 mm
Úžitková šírka	920 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík na materiál

Príslušenstvo

Prídavný hák Úžitková dĺžka 150	918604 150
Posuvná rukoväť Farba BLACK	920135 BLACK
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 1000	928071 1000
Dierovaná stena jednostranná vhodné pre typ 1000	928070 1000
Odkladacia polica z oceľového plechu hĺbka 300 mm vhodné pre typ 1000	928131 1000
Odkladacia polica, hĺbka 610 mm vhodné pre užitočnú šírku 920	918592 920
Traverza vhodné pre užitočnú šírku 920	918603 920

Držiak na výkresy organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1000	928211 1000
Priezor vhodné pre typ 1000	928091 1000
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000
Posuvná rukoväť Farba BLUE	920135 BLUE
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Priezor vhodné pre typ 1000	928090 1000
Odkladacia polica s oceľovými oblúkmi vhodné pre typ 1000	928145 1000
Prídavný hák Úžitková dĺžka 75	918604 75