


Garant**Osnovna plošča ZeroClamp, Tip: 25440****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360012 25440
GTIN	4045197722720
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Vse izvrtine za razmake med T-utori **63, 100, 125 mm.**

Središčna izvrtina \varnothing 25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje.

Uporaba:

Za navpične/vodoravne stroje.

Material:

Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.

Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čepi art. 360025. Priključni bloki art. 360017 vel. 12808 / 12805.

\varnothing vpenjala: 138 mm

Število vpenjal: 8

Širina B: 796 mm

Dolžina A: 396 mm

Višina H: 54 mm

Medosna razdalja S: 200 mm

Tehnični opis

\varnothing vpenjala	138 mm
Medosna razdalja S	200 mm
Tip	25440
Širina B	796 mm
Število vpenjal	8

Višina H	54 mm
Dolžina A	396 mm
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Sistem vpenjanja z ničelno točko

Pribor

Priključni blok ZeroClamp Tip 12808	360017 12808
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/190	360025 12M10/190
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 30M24/190	360025 30M24/190
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12/138	360025 18M12/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/190	360025 18M16/190
Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 25442	360013 25442
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138