


Garant**Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	638012 12
GTIN	4062406061388
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne tvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. S 12-hrannými nástrčnými hlavcami č. 642129.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M18.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 18 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č. 643229 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-rukovät: 1 ks 641329 veľ. 295

Predĺženia: 3 ks č. 641029 veľ. 75; 125; 250

Kardanový kľb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-34 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozmery cez steny	metrické
Počet dielov	32
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-14 mm
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
Systémový box Typ 4	630305 4
PUR penová vložka Pre sadu 638012	630304 638012
Systémový box Typ 4-1	630310 4-1
Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm Šírka x hĺbka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 6	643229 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 8	643229 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 7	643229 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 5	643229 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 12	643229 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 14	643229 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 4	643229 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestřhan 10	643229 10