

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940003 1250
GTIN	4062406067090
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

**Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	1095 mm

Počet políc	2
Hmotnosť	42 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Výška	1250 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hĺbka	500 mm
Šírka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Šírka v G	20
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dver	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20	951980 20X20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 1250	940501 1250
	940640 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150

940640 150

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940550 20

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940560 20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125

940640 125

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100

940640 100

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20

951985 20X20

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940552 20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200

940640 200