

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940003 900
GTIN	4062406067076
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	500 mm
Hmotnosť	32 kg

ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka	500 mm
Počet políc	1
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Výška	900 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dveria s priezorom
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	745 mm
Šírka v G	20
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20	951985 20X20
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940560 20
	940640 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75

940640 75

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000

940501 900/1000

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 20

940552 20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125

940640 125

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200

940640 200

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20

940550 20

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20

951980 20X20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100

940640 100