

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940043 900
GTIN	4062406067427
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka v 30 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hmotnosť	42 kg
Počet políc	1
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Výška	900 mm
Úžitková výška	745 mm
Šírka	750 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 900	940510 900
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 30X20	951980 30X20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 30	958146 30
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 30X20	951985 30X20
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11