

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940043 1500
GTIN	4062406067458
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skriňa v 30 × 20 G. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skriňu, v spodnej polovici dvierok pre hornú skriňu.

Rozsah balenia:

Skriňa aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1500 mm
Polohovanie rukoväti	hore

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	65 kg
ComfortClose	nie
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	1345 mm
Počet políc	3
Šírka	750 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 30X20	951985 30X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 30	958146 30
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
	940510 1500

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1500

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Kridlové dvere pre výšku skrine 1500

940501 1500

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940552 30

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 30X20

951980 30X20

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940550 30

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F