


Garant GRIDLINE

**Zásuvka pre veľkopriestorové/velkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G, 36×24G, Výška čela zásuvky: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 942573 150    |
| GTIN             | 4062406067830 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skriniek GridLine **s krídlovými dverami**. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

**Vhodné pre:**

Skrinky č. 941001 – 941033, č. 942301 – 942323, č. 942701 – 942723, č. 942802 – 942824.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky. Zásuvky nie sú vhodné pre skrinky s posuvnými dverami.

**Technický opis**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Úžitková výška     | 125 mm |
| Hmotnosť           | 9 kg   |
| Úžitková šírka v G | 36     |
| Úžitková hĺbka v G | 24     |
| Úžitková šírka     | 900 mm |
| Úžitková hĺbka     | 600 mm |

|   |  |
|---|--|
| Hrúbka materiálu                            | 0,9 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť              | 75 kg  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)      | 100 %  |
| Voľba farieb                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36x24G   |
| Druh produktu                               | Zásuvka  |

## Príslušenstvo

|  |              |
|--|--------------|
| Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne<br>Rozmer v G 36X24 | 951885 36X24 |
| Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X24                                     | 951830 36X24 |
| Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 36X24                   | 951910 36X24 |