

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940081 1000
GTIN	4062406068035
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

**Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus svetlosivá RAL 7035 s **práškovým nástrekom**.

Dvere, antracitová farba RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie

Výška	1000 mm
Počet políc	2
Šírka	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Úžitková výška	845 mm
Hmotnosť	56 kg
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka plášťa v G 40	958146 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Kridlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000