

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940081 1500
GTIN	4062406068059
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s **práškovým nástrekom**.

Dvere, antracitová farba RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore

Úžitková výška	1345 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Počet políc	3
Hmotnosť	77 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dverka
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie pričinka (na kov)	100 kg
Výška	1500 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1500	940511 1500
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 1500	940501 1500

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 40	958146 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F