

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940121 900
GTIN	4062406068851
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Hmotnosť	78 kg
Počet políc	1

Šírka	1250 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Výška	900 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	745 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKřídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 900	940512 900
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 50	958146 50

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 900	940510 900
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20