

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940121 1000
GTIN	4062406068868
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

**Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preplopeniu.

**Technický opis**

Výška	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	89 kg

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	1250 mm
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	2
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	845 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 50	958146 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250	940512 1000/1250

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s křídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20