

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940121 1500
GTIN	4062406068882
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	1345 mm
Šírka	1250 mm

Výška	1500 mm
Hmotnosť	120 kg
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	3
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 50	958146 50
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
	940510 1500

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1500

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50

940550 50

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1500

940512 1500

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20

951980 50X20

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50

940590 50