

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940125 1500
GTIN	4062406069025
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka v G	50
-----------	----

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	3
Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	1345 mm
Hĺbka	500 mm
Výška	1500 mm
Hmotnosť	120 kg
Šírka	1250 mm
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 50	958146 50
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1500	940513 1500
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20