

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940133 1000
GTIN	4062406069162
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1000 mm
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	dole

Úžitková výška	845 mm
Hmotnosť	89 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Šírka	1250 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet políc	2
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hĺbka v G	20
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250	940512 1000/1250
	940510 1000/1250

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové
dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50

940550 50

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne
Typ F

940559 F