

Garant GRIDLINE

**Horná skrinka s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940135 750
GTIN	4062406069186
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Počet políc	1
Šírka	1250 mm

Hmotnosť	70 kg
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	dole
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Výška	750 mm
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	595 mm
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 750/800	940513 750/800

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50

940560 50