

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940801 900
GTIN	4062406070410
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 20 × 20 G. Vhodné zásuvky: 16 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	745 mm
Výška	900 mm
Hmotnosť	30 kg
ComfortClose	nie

Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	500 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	20
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dverka
Šírka	500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150	940640 150
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940560 20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940552 20
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125