

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940801 750
GTIN	4062406070397
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 20 × 20 G. Vhodné zásuvky: 16 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	26 kg
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Polohovanie rukoväti	hore
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka

Hĺbka	500 mm
Výška	750 mm
ComfortClose	nie
Šírka v G	20
Úžitková výška	595 mm
Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška
čela zásuvky 100

940640 100

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška
čela zásuvky 75

940640 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška
čela zásuvky 150

940640 150

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940560 20

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940552 20