

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940803 750
GTIN	4062406070458
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 20 × 20 G. Vhodné zásuvky: 16 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rastrí 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka v G	20
Šírka	500 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka	500 mm

Výška	750 mm
Úžitková výška	595 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Hmotnosť	26 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940552 20
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940560 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150	940640 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11