

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940823 750
GTIN	4062406070588
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	595 mm
ComfortClose	nie
Šírka v G	30

Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	750 mm
Hmotnosť	34 kg
Hĺbka v G	20
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 750/800	940510 750/800
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 150

940641 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 300

940641 300

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 75

940641 75

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940552 30

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 100

940641 100

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 200

940641 200