

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940843 2000
GTIN	4062406070786
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)  
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.  
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	2000 mm
Úžitková výška	1845 mm

Hmotnosť	81 kg
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	40
Polohovanie rukoväti	stred
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Šírka	1000 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 2000	940511 2000
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
	940642 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000