

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940841 1500
GTIN	4062406070700
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Úžitková výška	1345 mm
Výška	1500 mm

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	40
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	1000 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	65 kg
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1500	940511 1500
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 1500	940501 1500